

Bauanleitung

Mit folgender Bauanleitung können Sichteinschränkungen für die Maskentypen, Panorama-Nova, Futura und FPS 7000 hergestellt werden.

Benötigt wird:

- Modellvorlage des entsprechenden Atemanschlusses
- Prospektfolie DIN A4
- Papier DIN A4
- Doppelseitiges Klebeband
- Folienstift
- Schere

1. Das Papier in die Prospektfolie einschieben. So kann die Prospektfolie besser geschnitten und zwei Folien gleichzeitig erstellt werden.
2. 1cm breite Streifen, doppelseitiges Klebeband in den Seitenbereich kleben.
3. Je nach Ausbildungszweck kann im linken Bereich, ein Sichtfenster eingeschnitten werden. Somit hat der Träger die Möglichkeit, auch mit Sichteinschränkung den Flaschendruck abzulesen.